プラスチックチューブ **PUN-CM-8-SW**

製品番号: 130816

データシート

特徴	値
外径	8 mm
流量に応じた曲げ半径	37 mm
内径	5.5 mm
最小曲げ半径	20 mm
チューブ特性	ケーブルベア
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
表面抵抗	0.01 MOhm...10 MOhm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-35 °C...60 °C
長さあたりの製品質量	0.03527 000015
空気圧接続	プラグコネクタ外径8mm用
色	黒
ショア硬さ	D 52 +/-3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質：チューブ	TPE-U(PU)