ストップストレート **QSK-1/4-10**

製品番号: 153425

FESTO

データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	4.8 mm
許容チューブタイプ	PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-V0- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-V0-
チューブ挿入深さ	21 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	コーティング
取付位置	任意
形状	ストレート形
発注単位	1
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 000032...87 000032
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032
海洋仕様	証明書を参照
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
定格締付トルク	9 Nm

特徴	値
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	32 g
取付方法	六角ねじ SW17
エア接続ポート 1	雄ねじ R1/4
空気圧接続 2	チューブ外径10mm用
色 リリースリング	青
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	真鍮, ニッケルめっき
リリースリング材質	POM
チューブシール材質	NBR
チューブ止め具材質	ステンレス