セミロータリアクチュエータ DRRD-35-180-FH-Y9A

製品番号: 1547102

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	35
クッション角度	85 deg
回転角度の設定範囲 両側	+10 ~ -190 deg
回転角度	180 deg
クッション	内部油圧ダンピング ノーマル
取付位置	任意
構造	ラックギヤ/ピニオン
位置検出	近接センサ用
使用圧力	0.2 MPa...1 MPa
作動電圧	2 bar...10 bar
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-10 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク	15.8 Nm
許容負荷慣性モーメント	1.5 000019
製品質量	4784 g
取付方法	オプション： 取付穴付 雌ねじ付
空気圧接続	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質：ドライブシャフト	焼戻し鋼
材質：カバー	アルミ アルマイト
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 平滑アルマイト処理