ＤＵＯチューブ **PUN-10X1,5-DUO-BS**

製品番号: 159677



データシート

特徴	値
外径	10 mm
流量に応じた曲げ半径	54 mm
内径	7 mm
最小曲げ半径	28 mm
使用に関する注記	TPE-U エステル系 The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free of phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing may get damaged.
チューブ特性	ケーブルベア
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 000032...101.5 000032
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
材料の耐火試験	UL94 HB
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-35 °C...60 °C
長さあたりの製品質量	0.0978 000015
空気圧接続	プラグコネクタ外径 10mm用
色	青/黒
ショア硬さ	D 52 +/-3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質：チューブ	TPE-U(PU)