Tussenstekker met indicator MFL-24DC/AC

Artikelnummer: 10004

Gegevensblad

Functie	Waarde
Productgewicht	15 g
Elektrische aansluiting	Vorm B Volgens industriestandaard (11 mm)
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Nominale bedrijfsspanning AC	24 V
Netfrequentie	0 Hz...60 Hz
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 15 %
Beschermingsklasse	IP65 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA6-versterkt