Koppelingsbehuizing EAMK-A-D19-28D

Artikelnummer: 1087585



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	51 g
Interfacecode actuator	D19A
Interfacecode, koppelingsbehuizing	28D
Materiaal-informatie	RoHS conform