Afdekking EASC-H1-20-100

Artikelnummer: 1099901



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	20-100
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	303 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdekprofiel	Aluminium kneedlegering