Gaffelkop SG-6-32

Artikelnummer: 11127



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	UNF6-32
Gebaseerd op norm	DIN 71752 ISO 8140
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 °C...150 °C
Productgewicht	8 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bout	Staal Verzinkt
Materiaal gaffel	Staal verzinkt
Materiaal moer	Staal Verzinkt