Schokdemper DYSR-16-20-Y5-T

Artikelnummer: 1138645



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	16
Slag	20 mm
Demping	Instelbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.3 s
Retourtijd bij min. omgevingstemperatuur	1 s
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Dempingslengte	20 mm
Max. aanslagkracht	1600 N
Max. energie-opname per slag	32 J
Max. energieverbruik per uur	100000 J
Max. restenergie	0.16 J
Retourkracht	5.4 N
Min. invoerkracht	66 N
Productgewicht	250 g
Massabereik	160 kg
Bevestigingstype	Met contramoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal
Materiaal zuigerstang	hoog gelegeerd staal, gehard