Schokdemper DYEF-S-M4-Y1

Artikelnummer: 1152500

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	M4
Slag	0.9 mm
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden zonder metalen vaste aanslag
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0.8 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Dempingslengte	0.9 mm
Max. energie-opname per slag	0.015 J
Productgewicht	1.1 g
Bevestigingstype	Met contramoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal