Opsteeknippel-schroefkoppeling CN-1/8-PK-6

Artikelnummer: 11946



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	5.3 mm
Dichtingstype aan de inschroeftap	Afdichtingsring
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 8 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Aluminium