Geluiddemper AMTE-M-LH-N38

Artikelnummer: 1206991



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Verpakkingsgrootte	10
Bedrijfsdruk	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Debiet tegen atmosfeer	5365 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geluidsdrukniveau	83 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-40 °C...80 °C
Productgewicht	29 g
Pneumatische aansluiting	3/8 NPT
Materiaal demperinzetstuk	Brons
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal-informatie	RoHS conform