Parallelkit EAMM-U-110-S95-100A-207

Artikelnummer: 1220656

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	110
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
Max. toerental	5000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	799 kgmm2
Nullastaandrijfmoment	0.3 Nm
Overdraagbaar draaimoment	25 Nm
Productgewicht	6810 g
Interfacecode actuator	S95
Interfacecode motor In	100A
Materiaal-informatie	RoHS conform