Y-steekkoppeling CRQSY-8

Artikelnummer: 130658

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	4.9 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwvorm	Y-vorm
Verpakkingsgrootte	1
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-15 °C...120 °C
Productgewicht	34 g
Aantal afvoerleidingen	2
Aantal toevoerleidingen	1
Bruikbare leidingen	PFAN
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buiten-Ø 8 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 8 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal demontagering	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal slangafdichting	FPM
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal steunring	hooggelegeerd roestvast staal