Cartridge QSPLKG14-5/16-U

Artikelnummer: 132941

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	4.8 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwvorm	L-vorm
Verpakkingsgrootte	10
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Productgewicht	7.1 g
Bevestigingstype	Bevestigingsnaald
Pneumatische aansluiting 1	Cartridge 14 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang met buiten-Ø 5/16" "
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	23 °F...140 °F
Kleur demontagering	Grijs
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal demontagering	POM
Materiaal slangafdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast