Blinde stop QSMC-2H

Artikelnummer: 133036

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Mini
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwvorm	Blinde stop
Verpakkingsgrootte	10
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Productgewicht	0.1 g
Pneumatische aansluiting 1	Steekhuls Ø 2 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PBT