T-steekschroefkoppeling NPQP-T-R14-Q6-FD-P10

Artikelnummer: 133074

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	3.2 mm
Bouwvorm	T-vorm
Verpakkingsgrootte	10
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Productgewicht	8.5 g
Bevestigingstype	Buitenzeskant SW14
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad R1/4
Pneumatische aansluiting 2	voor slang met buiten-Ø 6 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PP
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast