Gaffelkop CRSG-M8

Artikelnummer: 13568

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	M8
Inbouwpositie	Willekeurig
Gebaseerd op norm	DIN 71752 ISO 8140
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 5% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Omgevingstemperatuur	-40 °C...150 °C
Productgewicht	52.2 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bout	hooggelegeerd staal
Materiaal gaffel	hooggelegeerd staal
Materiaal moer	Hooggelegeerd staal
Materiaal zekering	hooggelegeerd staal