Vacuümzuiger VASB-15-1/8-PUR-B

Artikelnummer: 1395671



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuiger	5.6 mm
Nominale doorlaat	3 mm
Zuigerdiameter	15 mm
Zuigervolume	0.83 cm³
Effectieve zuigdiameter	12.4 mm
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigervorm	Rond vouwbalg 1,5-fach
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	8.5 N
Productgewicht	11 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	G1/8
Kleur	blauw
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	PUR