# Vacuümzuiger VASB-75-1/4-PUR-B

Artikelnummer: 1396064





## Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|---|
| Hoogtecompensatie zuiger | 15.5 mm |
| Nominale doorlaat | 4 mm |
| Zuigerdiameter | 75 mm |
| Zuigervolume | 65.5 cm³ |
| Effectieve zuigdiameter | 67.4 mm |
| Aansluitingspositie | Boven |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Zuigervorm | Rond vouwbalg 1,5-fach |
| Bedrijfsdruk | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominale bedrijfsdruk | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-A1-L |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C...60 °C |
| Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk | 250 N |
| Productgewicht | 90 g |
| Bevestigingstype | Via vacuümaansluiting |
| Vacuümaansluiting | G1/4 |
| Kleur | blauw |
| Shore-hardheid | 60 +/- 5 |
| Materiaal inschroeftap | Persgegoten zink |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal zuiger | PUR |