Parallelkit EAMM-U-86-D60-60G-102-S1

Artikelnummer: 1437163



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	86
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
Max. toerental	5000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	175 kgmm2
Nullastaandrijfmoment	0.25 Nm
Overdraagbaar draaimoment	9.5 Nm
Productgewicht	2500 g
Interfacecode actuator	D60B
Interfacecode motor In	60G
Materiaal-informatie	RoHS conform