Aansluitplaat PAML-CP-90-HP3-G114

Artikelnummer: 1448978

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	90
Nominale doorlaat DN	36
Serie	L
Bedrijfsdruk	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Mediumtemperatuur	5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Productgewicht	500 g
Pneumatische aansluiting 1	G1 1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1 1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Aluminium kneedlegering
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal schroeven	Roestvast staal