Parallelkit EAMM-U-145-D100-140A-188

Artikelnummer: 1465541



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	145
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
Max. toerental	4000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	2270 kgmm2
Nullastaandrijfmoment	2 Nm
Overdraagbaar draaimoment	50 Nm
Productgewicht	11800 g
Interfacecode actuator	D100B
Interfacecode motor In	140A
Materiaal-informatie	RoHS conform