Inschroefcilinder EGZ-10-5

Artikelnummer: 15036



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	5 mm
Zuiger-Ø	10 mm
Demping	Geen demping
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	zonder
Varianten	Enkele zuigerstang
Bedrijfsdruk	1.5 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar	42 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	42 N
Bevestigingstype	Naar keuze: met buitendraad Met contramoer
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal deksel	POM
Materiaal afdichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Messing Vernikkeld
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal