Lineaire aandrijving DGO-12- -P-A-B

Artikelnummer: 15221





Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	10 mm...1200 mm
Zuiger-Ø	12 mm
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	Willekeurig
Meenemerprincipe	Krachtgesloten (magneet)
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	2 bar...7 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	68 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	68 N
Toeslag verplaatste massa per 10 mm slag	2 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	320 g
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal deksel	Aluminium
Materiaal afdichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal