Kunststofslang PAN-8X1,25-SI

Artikelnummer: 152700

Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	8 mm
Debietrelevante buigradius	43 mm
Binnen-Ø	5.9 mm
Min. buigradius	22 mm
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrupsen
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Goedkeuring	TÜV
Maritieme classificatie	zie certificaat
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-30 °C...80 °C
Productgewicht volgens lengte	0.024 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 8 mm voor steeknippel-binnen-Ø 6 mm met wartelmoer voor steeknippel met binnen-Ø 6 mm
Kleur	Zilver
Shore-hardheid	D 55 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-A