Terugslagklep HA-1/2-QS-12

Artikelnummer: 153460

Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielfunctie	Terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	R1/2
Pneumatische aansluiting 2	QS-12
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Normaal nominaal debiet	2230 l/min
Bedrijfsdruk	-1 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd
Kleur behuizing	zilver
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Min. verschildruk openen	0.1 bar
Min. verschildruk sluiten	0.2 bar
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	69 g
Materiaal-informatie	RoHS conform