Zwenkaandrijving DRRD-35-180-FH-Y9A

Artikelnummer: 1547102



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	35
Dempingshoek	85 deg
Instelbereik zwenkhoek aan beide zijden	+10 /-190 deg
Zwenkhoek	180 deg
Demping	interne hydraulische demping normaal
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Tandheugel/rondsel
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	15.8 Nm
Toegestaan massatraagheidsmoment	1.5 kgm²
Productgewicht	4784 g
Bevestigingstype	Naar keuze: met doorgangsboring met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aandrijfas	Veredeld staal
Materiaal deksel	Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering Glijdend geanodiseerd