Aansluitkabel NHSB-A1-5-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Artikelnummer: 1585793



Gegevensblad

Functie	Waarde
Lengte beschermslang	5 m
Inbouwpositie	Willekeurig
Gebruik buiten	weerbestendige locaties klasse C1 in aansluiting op IEC 60654-1
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...30 V
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 100 % Condenserend
Beschermingsklasse	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...60 °C
Elektrische aansluiting 1	Stekker rechts, 5-polig
Elektrische aansluiting 2	Open einde, 5-aderig
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Pneumatische aansluiting	voor slang buiten-Ø 8 mm voor slang met buiten-Ø 10 mm
Min. kabelbuigradius	100 mm
Kabelmontage	5 x 0,75 mm²
Productgewicht	1250 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal beschermslang	PA
Materiaal beschermslangschroefkoppeling	PA
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal afdichtingen	TPE