Parallelkit EAMM-U-86-D40-60G-102

Artikelnummer: 1586445



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	86
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
Max. toerental	5000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	175 kgmm2
Nullastaandrijfmoment	0.25 Nm
Overdraagbaar draaimoment	9.5 Nm
Productgewicht	2480 g
Interfacecode actuator	D40B
Interfacecode motor In	60G
Materiaal-informatie	RoHS conform