Ronde cilinder EG-4-10-PK-2

Artikelnummer: 15886



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	10 mm
Zuiger-Ø	4 mm
Demping	Geen demping
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	zonder
Varianten	Enkele zuigerstang
Bedrijfsdruk	3.5 bar...7 bar
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	4.9 N
Theoretische min. veerretourkracht	1.5 N
Theoretische max. veerretourkracht	2.6 N
Productgewicht	5 g
Bevestigingstype	Met contramoer
Pneumatische aansluiting	PK-2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	hooggelegeerd staal
Materiaal afdichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal
Materiaal cilinderbuis	Messing, vernikkeld