Persluchtreservoir CRVZS-0.4

Artikelnummer: 160234

Gegevensblad

Functie	Waarde
Volume	0,4 l
Inbouwpositie	Willekeurig
Conform norm	AD 2000
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Goedkeuring	CRN TÜV
Certificaat instantie van afgifte	TSSACRN0H17477.5C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Stikstof
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Mediumtemperatuur	-10 °C...100 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...100 °C
Max. aanhaalmoment aansluitschroefdraad	23 Nm
Productgewicht	543 g
Bevestigingstype	Houdklemmen
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal persluchtreservoir	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal bevestigingsklemmen	Hooggelegeerd staal roestvast