Wskaźnik do montażu między cewkę i wtyczkę MFL-24DC/AC

Numer produktu: 10004

Karta danych

Cechy	Wartość
Waga produktu	15 g
Przyłącze elektryczne	Kształt B zgodnie ze standardem przemysłowym (11 mm)
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Napięcie znamionowe AC	24 V
Częstotliwość sieci	0 Hz...60 Hz
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 15 %
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocniony PA6