Suma logiczna LUB OS-1/4-NPT

Numer produktu: 10413



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja LUB
Przyłącze pneumatyczne 1	1/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	1/8 NPT
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Normalny przepływ nominalny	1170 l/min
Ciśnienie robocze	1 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Średnica nominalna	6.5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Waga produktu	110 g
Przyłącze pneumatyczne 3	NPT1/8-27
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR