Wkładka do przyssawki OASI-20-E

Numer produktu: 1072015

Karta danych

Cechy	Wartość
Ciśnienie robocze	0 bar...0.95 bar
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	5 °C...50 °C
Waga produktu	0.6 g
Typ mocowania	Plug-in
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał wkładki przyssawki	PE
Sprawność impulsu wyrzutowego	0.5 bar
Pozycja montażu	Czop walcowy wewnętrzny