Głowica przegubowa SGS-M36X2

Numer produktu: 10775

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	M36X2
W oparciu o normę	ISO 12240-4
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Waga produktu	1998 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pierścienia zewnętrznego	Mosiądz
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał pierścienia wewnętrznego	Stal
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana