Łącznik wtykowy z końcówką nasadkową KSV6-PK-6

Numer produktu: 117945

Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	5.3 mm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przyłącze pneumatyczne	dla przewodu o średnicy zewn. Ø 8 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS