# Tłumik hałasu AMTE-M-LH-G18

Numer produktu: 1205860



## Karta danych

| Cechy | Wartość |
|---|---|
| Pozycja montażu | dowolny |
| Wielkość opakowania | 20 |
| Ciśnienie robocze | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar |
| Przepływ do atmosfery | 1735 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 76 dB(A) |
| Temperatura otoczenia | -40 °C...80 °C |
| Waga produktu | 7.5 g |
| Przyłącze pneumatyczne | G1/8 |
| Materiał wkładka tłumiącej | Brąz |
| Materiał części z gwintem | Mosiądz |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |