Listwa przyłączeniowa VABM-C8-12E-G14-28-M1-L

Numer produktu: 1361877



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	12 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	28
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu	0.6 Nm
Maks. moment dokręcenia, montaż ścienny	5 Nm
Waga produktu	1704 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej