Zawór dławiąco-zwrotny GRLA-1/2-NPT-B

Numer produktu: 151559



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego z dławieniem na wylocie
Przyłącze pneumatyczne 1	1/2 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	1/2 NPT
Element regulacyjny	Śruba z rowkiem podłużnym
Typ mocowania	wkręcane
Ciśnienie robocze	0.3 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śruby drążonej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał nakrętki	Stop aluminium do przeróbki plastycznej