# Sprzęgło jednokierunkowe FLSR-32-R

Numer produktu: 15687

## Karta danych

| Cechy | Wartość |
|---|---|
| Wielkość | 32 |
| Kierunek obrotu | Obroty w prawo |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 °C...60 °C |
| Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 9.98 Nm |
| Waga produktu | 1120 g |
| Materiał obudowy | Odlew z aluminium |
| Materiał tulejki | Stal do nawęglania |
| Materiał wałka | Stal do nawęglania |