Element czasowy PZVT-3-SEC

Numer produktu: 158495



Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	mechaniczny licznik przebiegu z napędem pneumatycznym
Ciśnienie wyłączania	0.1 bar
Ciśnienie robocze	2 bar...6 bar
Ciśnienie włączania	1.6 bar
Normalny przepływ nominalny	50 l/min
Regulowany czas opóźnienia	0.2 s...3 s
Dokładność ustawiania	± 0,3 s
Okres przerwy dla resetowania	200 ms
Dokładność powtarzalności ustawienia czasu	± 0,1 s
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP54 z pokrywą ochronną i ramą przednią wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	45 g
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim
Przyłącze pneumatyczne	Gwint wewnętrzny M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	ABS