Spust kondensatu WA-1-B

Numer produktu: 158497

Karta danych

Cechy	Wartość
Sposób uruchamiania	mechaniczny
Pozycja montażu	pionowo +/- 10°
Pomocnicze sterowanie ręczne	bez blokady
Spust kondensatu	automatyczny
Konstrukcja	zewnętrzny, mechaniczny, w pełni automatyczny
Wielkość pomiarowa	Poziom napełnienia
Funkcja zaworu	2/2 zamknięty monostabilny
Ciśnienie robocze	4 bar...16 bar
Medium robocze	Woda
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...60 °C
Temperatura medium	0 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	210 g
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Przyłącze do spustu kondensatu	G1/4
Przyłącze pneumatyczne	M9
Materiał obudowy	Mosiądz PA