Złącze-T TJK-M3

Numer produktu: 15874



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość opakowania	10
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny M3
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny M3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śruby drążonej	Mosiądz, niklowany
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany