Stecher NECU-M-S-B12G5-C2-PB

Numar piesa: 1066354

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 61076-2-101 EN 61984
Greutate produs	46.1 g
Conexiune electrica 1	Stecher drept, M12x1, 5 pini, codificare B, ecranabil
Codificare stecher	B
Conector electric 2	Borna cu surub, ecranabila
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...60 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...60 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	4 A
Rezistenta la supratensiune	1.5 kV
Caracteristici de transfer	DIN EN 50173 / CAT 5
Diametrul admisibil al cablului	6 mm...8 mm
Sectiune transversala a conectorului	0.14 000013...0.75 000013
Tip de protectie	IP67
Temperatura ambianta	-25 °C...85 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune nichelat
Material contacte de cuplare	Alama placat cu aur