Bucsa QSH-10-50

Numar piesa: 130726

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	7.5 mm
Pozitie de instalare	orice
Design	forma dreapta
Unitate de ambalare	50
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 000032...87 000032
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032
Clasificarea maritima	acces certificat
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa conform declaratiei producatorului la www.festo.com
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Greutate produs	1.5 g
Conector pneumatic 1	Bucsa Ø 10 mm
Conexiune pneumatica 2	Bucsa Ø 10 mm
Inel de eliberare de culoare	albastru
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PBT