# Conector rapid tip T NPQP-T-Q6-E-FD-P10

Numar piesa: 133111

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | Standard |
| Latimea nominala | 4.8 mm |
| Design | In forma de T |
| Unitate de ambalare | 10 |
| Structura constructiva | Principiul push-pull |
| Presiune de lucru in functie de temperatura | -0.95 bar...10 bar |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Este posibila functionarea cu ulei |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 4 - Mediu coroziv deosebit de puternic |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |
| Siguranta alimentara | vedeti informatii detaliate despre material |
| Temperatura ambianta | -20 °C...60 °C |
| Greutate produs | 9 g |
| Conector pneumatic 1 | pentru furtun cu Ø exterior 6 mm |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru furtun cu Ø exterior 6 mm |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | PP |
| Material segment de prindere a furtunului | otel inoxidabil aliaj inalt |