# Contra-rulment EAMG-U1-86

Numar piesa: 1354283

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | 86 |
| Pozitie de instalare | orice |
| Turatie max. | 5000 1/min |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de depozitare | -25 °C...60 °C |
| Umiditate relativa | 0 - 95 % |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 83 g |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |