Articulatie tip furca CRSG-M8

Numar piesa: 13568

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	M8
Pozitie de instalare	orice
Pe baza standardului	DIN 71752 ISO 8140
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Greutate produs	52.2 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bolt	Otel aliaj inalt
Material furca	otel inalt aliat
Material piulita	otel inalt aliat
Material siguranta	otel aliaj inalt