Bara de racordare VABM-C8-12E-G14-35-M1-L

Numar piesa: 1361879



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	12 mm
Numarul max. de pozitii de ventil	35
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului	0.6 Nm
Cuplu max. de strangere pentru montare pe perete	5 Nm
Greutate produs	2060 g
Conector pneumatic 1	G1/4
Conector pneumatic 3	G1/4
Conexiune pneumatica 5	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat